

[Outillage électroportatif](#) > [Accessoires d'outillage électroportatif](#) > [Accessoire pour fraiseuse, lamelleuse, rainureuse, tourillonneuse](#) > [Fraise](#) >

## Fraise Polyglass K20F pour commande numerique



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Izar
Matière	Carbure
Utilisation	Pour défonçage de profils, goujure spécial polyglass. Augmentation de la performance dans profils en aluminium. Excellents résultats sur les matériaux thermoplastiques tels que le méthacrylate (PMMA).
Type de matériaux	Aluminium, Plastique
Secteur - Page catalogue	10-158

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA FRAISE (EN MM)	LONGUEUR UTILE (EN MM)	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
<a href="#">IZA620</a>	1	5	3	38
<a href="#">IZA621</a>	1,50	6	3	38
<a href="#">IZA622</a>	2	6	3	38
<a href="#">IZA623</a>	2,50	6	3	38
<a href="#">IZA624</a>	3	12	3	38
<a href="#">IZA625</a>	4	15	4	45

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA FRAISE (EN MM)	LONGUEUR UTILE (EN MM)	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
<a href="#"><u>IZA626</u></a>	5	16	5	50
<a href="#"><u>IZA627</u></a>	6	17	6	50
<a href="#"><u>IZA628</u></a>	8	22	8	60
<a href="#"><u>IZA629</u></a>	10	32	10	75
<a href="#"><u>IZA630</u></a>	12	35	12	75
<a href="#"><u>IZA640</u></a>	3	42	3	70
<a href="#"><u>IZA641</u></a>	4	42	4	70
<a href="#"><u>IZA642</u></a>	5	42	5	80
<a href="#"><u>IZA643</u></a>	6	52	6	85
<a href="#"><u>IZA644</u></a>	8	52	8	90
<a href="#"><u>IZA645</u></a>	10	52	10	100
<a href="#"><u>IZA646</u></a>	12	55	12	100